



Grapeliner 6000

Vendimiadora con
despalilladora y mesa de selección **VITselect**



Perfección en la viña

Para que sólo las mejores uvas lleguen a sus vinos, ERO ofrece la vendimiadora Grapeliner 6000 ahora con la mesa de selección **VITiselect**. Además del acreditado sistema de triple limpieza, la despalladora con una mesa de selección procura una calidad perfecta. La mesa de selección permite procesar grandes cantidades y ofrece la máxima calidad de cosecha a una alta velocidad de trabajo.




cuidadosa | aumentando cualidad | económica

La velocidad de la mesa de selección puede ajustarse desde la cabina de conducción. La distancia entre los rodillos de selección puede adaptarse al tipo de uva y al diámetro de las bayas.

La robusta construcción garantiza un largo periodo de vida útil con un desgaste mínimo. **VITselect** ofrece con ello no sólo una máxima calidad del producto seleccionado, sino además también la máxima rentabilidad.



La cómoda cabina acristalada está situada centralmente y ofrece una vista panorámica. Con un volumen de más de 3 m³ es la cabina de vendimiadora más grande del mercado.



El conductor desde la cabina tiene una buena visibilidad a la despalladora y a la mesa de selección y puede inmediatamente hacer ajustes necesarios.



PROMOCIÓN DE INVERSOSES
DE TRABAJOS AGRÍCOLAS, S.L.

PITA S.L.

47494 RUBI DE BRACAMONTE (VA)

Tel: 983824240

Fax: 983824900

www.pitasl.com

e-mail: pitasl@pitasl.com



PERFECCIÓN EN LA VIÑA

ERO-Gerätebau GmbH

Simmerner Str. 20

55469 Niederkumbd

Alemania

Tel.: +49 (0) 6761-9440-0

Fax: +49 (0) 6761-9440-50

info@ERO-Weinbau.de

www.ERO-Weinbau.de



Con el sistema desarrollado por ERO, es posible desviar las uvas a través de una despalladora y una mesa de selección.

Con sólo pulsar una tecla, el conductor puede decidir desde la cabina si ha de procederse a despalliar.

Para una limpieza más fácil y trabajos de mantenimiento se puede abrir la cubierta de la despalladora y mover la mesa de selección hacia afuera.



La velocidad de la mesa de selección puede ajustarse también desde la cabina de conducción. La distancia entre los rodillos de selección puede adaptarse al tipo de uva y al diámetro de las uvas. Como el conductor tiene una vista óptima de la mesa de selección desde su asiento, los ajustes requeridos pueden realizarse de forma sencilla y con gran precisión.



La pantalla táctil a color de 10.4" de manejo intuitivo visualiza todos los parámetros importantes en una sola pantalla.



El vaciado del depósito de uvas tiene lugar de forma cuidadosa y rápida sin dañar el producto por medio de un depósito basculante.

Los datos y las ilustraciones han de ser considerados como aproximados. Los productos representados incluyen en parte equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie.

Modificaciones técnicas y constructivas reservadas.